Dati di base

QC 0,5/ 4-ST-3,81 BK

Codice articolo: 1925359

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1925359

Spina, Corrente nominale: 6 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, N. poli: 4, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Attacco a perforazione di isolante QUICKON, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 592868
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,78 g

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	3,81 mm
Misura a	11,43 mm
N. poli	4

Dati tecnici

Famiglia articolo	QC 0,5/..-ST
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV

Tensione di dimensionamento (III/2)	200 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	6 A
Tensione nominale U_N	200 V
Sezione nominale	0,5 mm²
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	6 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	6 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,34 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	0,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	22
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	20
AWG secondo UL/CUL min	24
AWG secondo UL/CUL max	20

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.