

# KERN DE 120K10A

**KERN**

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



## Categoria

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Marchio               | KERN                   |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali    |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia a piattaforma |
| Famiglia di prodotti  | DE                     |

## Sistema di misura

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max]     | 120 kg       |
| Divisione [d]     | 0,01 kg      |
| Riproducibilità   | 0,01 kg      |
| Linearità         | ± 0,03 kg    |
| Risoluzione       | 12.000       |
| Range di tara     | 120 kg       |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Possibilità di regolazione       | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 120 kg (M1)                    |
| Possibili punti di regolazione   | 40 kg; 80 kg; 120 kg           |
| Tempo di stabilizzazione         | 2,5 s                          |
| Tempo di riscaldamento           | 30 min                         |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]    | 0,05 kg                        |
| Tipo di bilancia                 | Bilancia a portata unica       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Unità di misura | kg      |
|                 | dwt     |
|                 | tl (Tw) |
|                 | tl (HK) |
|                 | ozt     |
|                 | mo      |
|                 | lb      |
|                 | oz      |
|                 | ffa     |
|                 | tol     |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 40 g |
|---------------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 80 g |
| Unità preimpostata              | kg   |

## Display

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di display         | LCD      |
| Display retroilluminato | sì       |
| Display dimensioni      | 87×29 mm |
| Display altezza cifre   | 25 mm    |

## Design

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)                           | 315×305×75 mm    |
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)                  | 225×110×55 mm    |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)                      | 315×305 mm       |
| Dimensioni superficie di pesata                            | 315×305 mm       |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)                   | 318×308×75 mm    |
| Materiale piatto di pesata                                 | acciaio inox     |
| Materiale piattaforma                                      | metallo, laccato |
| Materiale alloggiamento del display                        | plastica         |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo                      | 1,4 m            |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 3 m              |
| Celle di carico - numero                                   | 4                |

## Funzioni

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Livello di miscela/somma                                                   | Rez A (Totale netto)    |
| Determinazione percentuale                                                 | ✓                       |
| Pesate sottobilancia                                                       | No                      |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili                | ✓                       |
| Funzione di conteggio                                                      | ✓                       |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)                       | 12.000                  |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                                  | 10 g                    |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali          | 100 g                   |
| Numero pezzi di riferimento                                                | 5, 10, 20, 25, 50       |
| Protetta IP - display                                                      | nessuna protezione IP   |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 3 min off               |
| Funzione di tara                                                           | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando                                             | 5                       |

# KERN DE 120K10A

**KERN**

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

## Interfaccia

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Interfacce | RS-232 di serie |
|------------|-----------------|

## Alimentazione

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                              | Alimentatore                                                                 |
| Tipo di alimentatore                                                    | Alimentatore di rete                                                         |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                       |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                       |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                                                      |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 15 V, 500 mA                                                                 |
| Presa di corrente per l'alimentatore                                    | Adattatore doppio, sinistro meno, destro più, 14,3 mm × 6,1 mm lungo 47,5 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore                                           | NiMH                                                                         |
| Batteria                                                                | blocco di 9 V                                                                |
| Collegamento della batteria                                             | Terminali a innesto                                                          |
| Batteria tempo di carica                                                | 12 h                                                                         |
| Accumulatore                                                            | NDE-A02                                                                      |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 15 h                                                                         |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 30 h                                                                         |
| Accumulatore tempo di carica                                            | 10 h                                                                         |
| Accumulatore opzionale                                                  | Accu opzionale                                                               |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | 5 °C   |
| Temperatura ambiente [Max]      | 35 °C  |
| Umidità ambientale [Max]        | 80 %   |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Servizi

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-249 |
|--------------------------------------------------------------|---------|

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-129 |
|-------------------------------------------|---------|

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |
|--------------------------------------------------|---------|

## Imballaggio e spedizione


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 515×395×140 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 5,0 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 6 kg            |
| Peso di spedizione             | 5,7 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761111134             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

