

KERN EMB 200-3

KERN

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EMB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	200 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,005 g
Risoluzione	200.000
Range di tara	200 g

Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno

Peso di calibrazione consigliato 200 g (F1)

Possibili punti di regolazione 200 g

Tempo di stabilizzazione 2,5 s

Tempo di riscaldamento 120 min

Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,005 g

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica

Unità di misura	g
	dwt
	ozt
	oz

Scorrimento massimo (15 minuti) 10 mg

Scorrimento massimo (30 minuti) 20 mg

Unità preimpostata g

Display

Tipo di display LCD

Display retroilluminato	no
Display dimensioni	58×18 mm
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 170×244×54 mm

Dimensioni completamente
assemblato (L×P×A) 170×240×92 mm

Dimensioni anello protettivo
antivento - all'interno (Ø×A) 96×35 mm

Dimensioni anello protettivo
antivento - all'esterno (Ø×A) 105×35 mm

Dimensioni superficie di pesata (Ø) 82 mm

Dimensioni superficie di pesata 82 mm

Materiale alloggiamento plastica

Materiale piatto di pesata plastica, verniciatura
conduttiva

Materiale protettivo antivento plastica

Materiale alloggiamento del display plastica

Funzioni

Pesate sottobilancia Gancio (incluso nella
consegna)

Protetta IP - unità completa -

Auto-Off intervallo(/intervalli) in
funzionamento a batterie/
accumulatore 3 min

Funzione di tara manualmente (più volte)

Numero di tasti per il comando 2

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Batteria

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - opzionale EURO

UK
US
CH

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 9 V, 300 mA

Adattatore vuoto, interno
meno, Ø interno 2,1 mm,
Ø esterno 5,5 mm, lungo
12 mm

Tipo di batteria/accumulatore Alcalino(-manganese)

Batteria blocco di 9 V

Collegamento della batteria Cuscinetto + Molla

KERN EMB 200-3

KERN

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

Batteria tempo di carica	12 h
Batteria tensione	9 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	45,5 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	45,5 g
Accumulatore	KS-A01
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	220×290×150 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761111370
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

