



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Economica bilancia da laboratorio con grande piatto di pesata

Caratteristiche

- Particolarmente indicata per le attività didattiche e scolastiche, ad esempio per biologia, chimica, fisica
- Grande piatto di pesata in plastica resistente agli urti
- Struttura estremamente piatta
- Tastiera ergonomica con grandi tasti e display LCD ad alto contrasto
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, vedi *pesi di calibrazione*
- **A** Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, espace di pesata L×P×A 145×145×65 mm

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata
A ø 105 mm, plastica, verniciatura conduttiva
B L×P 175×190 mm, plastica, raffigurato in grande
- Dimensioni totali L×P×A 200×280×65 mm
- Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
- Alimentatore esterno, di serie
- Peso netto ca. 1,4 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] g	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
KERN						
EMS 300-3	300	0,001	0,002 g	± 0,005	A	963-127
EMS 3000-2	3000	0,01	0,02 g	± 0,05	B	963-127
EMS 6K0.1	6000	0,1	0,1 g	± 0,3	B	963-128
EMS 12K0.1	12000	0,1	0,1 g	± 0,3	B	963-128
EMS 6K1	6000	1	1 g	± 3	B	963-128
EMS 12K1	12000	1	1 g	± 3	B	963-128