

KERN EMS 3000-2

KERN

Economica bilancia da laboratorio con grande piatto di pesata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EMS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3000 g
Divisione [d]	0,01 g
Riproducibilità	0,02 g
Linearità	± 0,05 g
Risoluzione	300.000
Range di tara	3000 g

Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno

Peso di calibrazione consigliato 3 kg (F2)

Possibili punti di regolazione 3 kg

Tempo di stabilizzazione 3 s

Tempo di riscaldamento 120 min

Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,05 g

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica

Unità di misura	g
	dwt
	ozt
	oz

Scorrimento massimo (15 minuti) 100 mg

Scorrimento massimo (30 minuti) 200 mg

Unità preimpostata g

Display

Tipo di display LCD

Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	200×280×65 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	175×190 mm
Dimensioni superficie di pesata	175×190 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	150.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	20 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	200 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Blocco di 9v

KERN EMS 3000-2

KERN

Economica bilancia da laboratorio con grande piatto di pesata

Batteria tempo di carica	40 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	40 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×234×164 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761133112
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

