



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason

Caratteristiche

- **1** KERN EG: Calibrazione interna tramite manopola girevole laterale, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- Stabile reazione a cambi di temperatura
- Breve intervallo di stabilizzazione
- Elevata robustezza meccanica
- Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile

- Sommare pezzi in numero complessivo
- **A** Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, espase di pesata L×P×A 158×130×78 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 17 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
- **A** Ø 118 mm, raffigurato in grande
- **B** L×P 170×140 mm
- **C** L×P 180×160 mm
- Dimensioni totali L×P×A
- **A** 185×235×165 mm
- **B**, **C** 180×235×75 mm
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

DI SERIE



OPZIONE



FACTORY



Modello	Portata [Max] g	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Linearità g	Piatto di pesata	Peso netto ca. kg	Prezzo IVA escl. franco stab. €	Su richiesta	
									Omologazione M KERN	Certificato DAKKS acc. KERN
KERN										
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	1,4	850,-	-	963-127
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	980,-	-	963-127
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	1090,-	-	963-103
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	1,6	770,-	-	963-127
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	3,0	940,-	-	963-127
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	3,0	1040,-	-	963-127
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	3,0	1130,-	-	963-104
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	3,0	890,-	-	963-128

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	2,0	1070,-	965-216	963-127
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	1,8	1170,-	965-216	963-127
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	2,0	1310,-	965-201	963-103
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	4,0	1120,-	965-216	963-127
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	4,0	1230,-	965-216	963-127