

# KERN PES 15000-1M

**KERN**

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali



## Categoria

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio               | KERN                    |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia di precisione  |
| Famiglia di prodotti  | PES                     |

## Sistema di misura

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sistema di pesata                   | Diapason                       |
| Portata [Max]                       | 15000 g                        |
| Divisione [d]                       | 0,1 g                          |
| Riproducibilità                     | 0,1 g                          |
| Linearità                           | ± 0,2 g                        |
| Risoluzione                         | 150.000                        |
| Possibilità di regolazione          | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato    | 10 kg (F1); 5 kg (F1)          |
| Tempo di stabilizzazione            | 3 s                            |
| Tempo di riscaldamento              | 120 min                        |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]       | 0,3 g                          |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 200 g                          |
| Tipo di bilancia                    | Bilancia a portata unica       |
| Unità di misura                     | kg<br>g<br>ct                  |
| Scorrimento massimo (15 minuti)     | 1 g                            |
| Scorrimento massimo (30 minuti)     | 2 g                            |
| Unità preimpostata                  | g                              |

## Display

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo di display         | Fluorescente        |
| Display retroilluminato | LED è auto-luminoso |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Display altezza cifre             | 14 mm   |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Inglese |

## Design

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)      | 220×333×93 mm        |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 200×200 mm           |
| Dimensioni superficie di pesata       | 200×200 mm           |
| Materiale alloggiamento               | alluminio fuso       |
| Materiale piatto di pesata            | acciaio inox         |
| Materiale piattaforma                 | acciaio inossidabile |
| Livella                               | ✓                    |
| Piedini di livellamento regolabili    | ✓                    |

## Funzioni

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Funzione di memoria totale                                               | ✓                       |
| Livello di miscela/somma                                                 | Rez A (Totale netto)    |
| Determinazione percentuale                                               | ✓                       |
| Pesata tolleranza                                                        | ✓                       |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale                                      | visivo                  |
| Pesate sottobilancia                                                     | Occhiello (opzionale)   |
| Visualizzazione capacità                                                 | ✓                       |
| Funzione Standby                                                         | ✓                       |
| Funzione di conteggio                                                    | ✓                       |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)                     | 150.000                 |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                                | 100 mg                  |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali        | 1 g                     |
| Numero pezzi di riferimento                                              | 5, 10, 30, 100          |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | free                    |
| Funzione di tara                                                         | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando                                           | 6                       |

## Interfaccia

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Interfacce | RS-232 di serie<br>Digital I/O (opzionale, factory) |
|------------|-----------------------------------------------------|

## Alimentazione

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore         |
| Tipo di alimentatore       | Alimentatore di rete |

# KERN PES 15000-1M

**KERN**

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH  |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH  |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100-240V AC; 0,6 A;<br>50/60Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 12 V, 1 A                      |
| Collegamento della batteria                                             | Terminali a innesto            |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | 10 °C  |
| Temperatura ambiente [Max]      | 30 °C  |
| Umidità ambientale [Max]        | 80 %   |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Servizi

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS        | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

## Imballaggio e spedizione


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 330×440×215 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 4,4 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 6 kg            |
| Peso di spedizione             | 6,2 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761311176             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

