

KERN UFN 600K200IPM

KERN

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio inox (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per pallet
Famiglia di prodotti	UFN

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,2 kg
Peso minimo [Min]	4 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-600 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,2 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	ZEMIC H8C 0.5 ton

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	52 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	267×173×93 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1190×840 mm
Dimensioni superficie di pesata	1190×840 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1360×850×90 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inox (SUS304)
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	30 m
Costruzione della piattaforma	Piastra di carico saldata; superficie liscia
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile

KERN UFN 600K200IPM



Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio inox (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), opzionalmente con omologazione

Funzione di tara manualmente (una e più volte)

Numero di tasti per il comando 7

Interfaccia

Interfacce RS-232 (opzionale, factory)
Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory)
analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)
analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO
UK
US
CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 110 V - 230 V AC

Alimentatore rimovibile rimovibile

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V, 500 mA

Presa di corrente per l'alimentatore Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Tipo di batteria/accumulatore Pb

Collegamento della batteria Terminali a innesto

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 20 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 35 h

Accumulatore tempo di carica 10 h

Batteria/accumulatore collegato collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Umidità ambientale [Min] 10 %

Umidità ambientale [Max] 95 %

Omologazione

Marchio CE ✓

Valutazione della conformità possibile ex works ✓

Classe di precisione III

Divisione di verifica [e] 0,2 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-250

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 965-230

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-130

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 2 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 1410×910×210 mm

Metodo di spedizione Spedizioniere

Peso netto ca. 55 kg

Peso lordo ca. 85 kg

Peso di spedizione 85 kg


Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761239807

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

