

HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA

Codice articolo: 1641604



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1641604>

Custodia per giunti HEAVYCON QUICKON A3, per bloccaggio longitudinale, 3 poli, con connessione PE, spina, connessione QUICKON, uscita cavo diritta

Dati commerciali

EAN	 4 017918 890001
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	35,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 421 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.08.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generici

Montaggio	Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
Esecuzione	maschio
	D7

Tipo di custodia	Custodia per giunti
Tipo di bloccaggio	con blocc. longitudinale
Tecnica di connessione	Attacco QUICKON
N. poli	3
Apertura chiave dadi	19 mm
Coppia di serraggio dadi	3 Nm
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16

Dati conduttore

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 Cl.2-5, diametro min. del filo 0,2 mm
Materiale isolante dei fili	PVC / PE
Diametro cavo isolamento compreso	1,8 mm ... 3 mm
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 12 mm

Dati tecnico-ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C (osservare anche le avvertenze del produttore del cavo)

Dati elettrici

Corrente di dimensionamento	10 A
Nota per la tensione di dimensionamento (III/3)	230/400 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV

Dati meccanici

Frequenza di collegamento dell'attacco QUICKON	10 (con sezione uguale)
Cicli di manovra	>= 500

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PA / PC
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1642182	Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE	Connettore per linee QUICKON, nero, 3 poli + PE, 0,75 mm ² ... 1,5 mm ² / 500 V / 15 A, per diametro cavi 6 mm ... 12 mm.
Utensili		
1205862	MICROFOX SC	Tronchesini a taglio laterale per cavo Cu fino a ø 1,5 mm
1670895	QSS 19	Chiave, per allentare o stringere il dado QUICKON, apertura chiave 19 mm


Disegni

Diagramma



Curva di derating: Serie A

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.