


# DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR

Codice articolo: 1787425

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1787425>

Pres a base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,5 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/THR

## Dati commerciali

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 046356 597043 |
| VPE              | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi | 3,20 g                                                                                                |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 12.07.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 10,6 mm |
| Altezza   | 12 mm   |
| Passo     | 3,5 mm  |
| Misura a  | 14 mm   |
| N. poli   | 5       |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
| Distanza codoli       | 5,50 mm      |
| Diametro foro         | 1,4 mm       |

#### Dati tecnici

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Famiglia articolo                             | DMCV 1,5/..-G1F-THR |
| Gruppo materiale isolante                     | IIIa                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV              |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V               |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 250 V               |
| Attacco a norma                               | EN-VDE              |
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A                 |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V               |
| Corrente di carico massima                    | 8 A                 |
| Materiale isolante                            | LCP                 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                  |
| Colore                                        | nero                |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 150 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 8 A                 |

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori


| Articolo        | Denominazione      | Descrizione                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b> |                    |                                                                                                                                                 |
| 1790647         | CP-DMC 1,5-THR NAT | Linguetta di codifica, per presa successiva nelle nervature di codifica della spina o della presa base, in materiale isolante, colore: naturale |

## Prodotti complementari


| Articolo        | Denominazione         | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b> |                       |                                                                                                                                                                                            |
| 1790519         | DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR | Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1790328         | DFMC 1,5/ 5-STF-3,5   | Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |

## Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.





## Diagramma



## Disegno quotato



## Disegno schema



Use of the CP-DMC... coding profile

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.