


# FMC 1,5/ 3-ST-3,81

Codice articolo: 1745904

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1745904>

Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 311021 |
| VPE                         | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 1,97 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 152 (CC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 29.08.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|          |         |
|----------|---------|
| Passo    | 3,81 mm |
| Misura a | 7,62 mm |
| N. poli  | 3       |

### Dati tecnici

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Famiglia articolo | FMC 1,5/...-ST |
|-------------------|----------------|

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Gruppo materiale isolante                     | I                   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV              |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V               |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 320 V               |
| Attacco a norma                               | EN-VDE              |
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A                 |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V               |
| Sezione nominale                              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Corrente di carico massima                    | 8 A                 |
| Materiale isolante                            | PA                  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                  |
| Calibro a tampone                             | A1                  |
| Lunghezza di spelatura                        | 10 mm               |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 150 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 8 A                 |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D          | 150 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D          | 8 A                 |

#### Dati di collegamento

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                             | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore rigido max.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile min.                                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile max.                                         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.   | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                              | 24                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                              | 16                   |
| AWG secondo UL/CUL min                                                     | 24                   |
| AWG secondo UL/CUL max                                                     | 16                   |

## Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

## Disegni

Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.