


IDC 0,3/ 3-3,81

Codice articolo: 1706183

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1706183>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 5 A, Tensione nominale: 160 V, Passo: 3,81 mm, N. poli: 3, Collegamento: Attacco a perforazione di isolante QUICKON, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde

Dati commerciali

EAN	 4 017918 116682
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	2,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 121 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	10 mm
Passo	3,81 mm
Misura a	7,62 mm
N. poli	3
Dimensioni dei codoli	1 x 0,4 mm

Diametro foro	1,3 mm
---------------	--------

Dati tecnici

Famiglia articolo	IDC 0,3
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	5 A
Sezione nominale	0,34 mm ²
Corrente di carico massima	5 A (con una sezione conduttore di 0,34 mm ²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	250 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	5 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	5 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,13 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	0,34 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,22 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	0,34 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	22
AWG secondo UL/CUL min	28
AWG secondo UL/CUL max	22

Omologazioni



Omologazioni


CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Diagramma




1 = valori limiti a norma EN 50173 per la tecnica di collegamento
 2 = Next 12-36 su codolo a saldare
 3 = Next 12-36 su morsetto di contatto



1 = valori limiti a norma EN 50173 per la tecnica di collegamento
 2 = riflessione 12 su codolo a saldare
 3 = riflessione 36 su codolo a saldare

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.