


# SPTA 1,5/ 5-5,08

Codice articolo: 1751192

La figura mostra la versione a 10 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1751192>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 9 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 5,08 mm, N. poli: 5, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, Colore: verde

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 318136 |
| VPE                         | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 3,43 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 107 (CC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 19.09.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Passo                 | 5,08 mm      |
| Misura a              | 20,32 mm     |
| N. poli               | 5            |
| Dimensioni dei codoli | 0,6 x 1,0 mm |
| Distanza codoli       | 7 mm         |

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,1 mm |
|---------------|--------|

#### Dati tecnici

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Famiglia articolo                             | SPTA 1,5/           |
| Gruppo materiale isolante                     | I                   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV                |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V               |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V               |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 630 V               |
| Attacco a norma                               | EN-VDE              |
| Corrente nominale $I_N$                       | 9 A                 |
| Sezione nominale                              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Corrente di carico massima                    | 9 A                 |
| Materiale isolante                            | PA                  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                  |
| Lunghezza di spelatura                        | 10 mm               |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 300 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 10 A                |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D          | 300 V               |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D          | 10 A                |

#### Dati di collegamento

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                             | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore rigido max.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile min.                                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile max.                                         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.   | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                              | 24                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                              | 16                   |

|                        |    |
|------------------------|----|
| AWG secondo UL/CUL min | 26 |
| AWG secondo UL/CUL max | 16 |

## Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.