


SPT 2,5/ 8-V-5,0

Codice articolo: 1991150

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1991150>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 8, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, Colore: verde

Dati commerciali

EAN	 4 046356 104777
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	9,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 111 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	13,5 mm
Passo	5 mm
Misura a	35 mm
N. poli	8
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm

Distanza codoli	5 mm
Diametro foro	1,1 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	SPT 2,5/..-V
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	24 A
Sezione nominale	2,5 mm ²
Corrente di carico massima	24 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A3
Lunghezza di spelatura	10 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	20 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ² Lunghezza di spelatura 8 mm
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ² Lunghezza di spelatura 8 mm
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ² Lunghezza di spelatura 8 mm
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1,5 mm ² Lunghezza di spelatura 8 mm

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
AWG secondo UL/CUL min	24
AWG secondo UL/CUL max	12

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.