

VAL-MS BE

Codice articolo: 2817741

La figura illustra l'elemento base con contatto FM



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2817741>

Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS.
Esecuzione: 1 canali

Dati commerciali

EAN	 4 017918 148164
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	68,34 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 37 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Classi di prova

Materiale custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Grado di protezione	IP20
Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
Esecuzione	Modulo guida bicomponente a innesto

N. poli	1
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	max. 2000 m
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Larghezza	17,7 mm
Altezza	90 mm
Profondità	52 mm
Unità del passo	1 TE

Circuito di protezione

Tensione nominale U_N	500 V AC
Tensione di dimensionamento scaricatore U_C	600 V AC
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Prefusibile max necessario per cablaggio standard	125 A (gL/gG)
Resistenza contro i cortocircuiti I_p con protezione massima (effettiva)	25 kA

Collegamento circuito di protezione

Collegamento	Morsetti Biconnect
Tipo di collegamento IN	Morsetto a vite Biconnect
Tipo di collegamento OUT	Morsetto a vite Biconnect
Tecnica di connessione	Morsetto Biconnect
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	4,5 Nm
Lunghezza di spelatura	16 mm
Sezione conduttore flessibile min.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	25 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	1,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	15
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2

Normative

Norme/Disposizioni	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA, IECCEB CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2749880	DK-BIC-35	Morsetto passante per applicazioni VAL e FLT
2830443	MPB 18/1-10/1.0.0	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, passo 10 con sequenza di contatto 1-0-0.
Ponticelli		
2809209	MPB 18/1- 2	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 2 poli
2809209	MPB 18/1- 2	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 2 poli
2809212	MPB 18/1- 3	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 3 poli
2809212	MPB 18/1- 3	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 3 poli
2809225	MPB 18/1- 4	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 4 poli
2809225	MPB 18/1- 4	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 4 poli
2748564	MPB 18/1- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 6 poli
2748564	MPB 18/1- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 6 poli
2856278	MPB 18/1- 7 BU	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento 17,5 mm, monofase, 7 poli, colori: blu
2748577	MPB 18/1- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 8 poli


2748577	MPB 18/1- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 8 poli
2858470	MPB 18/1- 8 BU	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento 17,5 mm, monofase, 8 poli, colori: blu
2748580	MPB 18/1- 9	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 9 poli
2748580	MPB 18/1- 9	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 9 poli
2748593	MPB 18/1-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 12 poli
2748593	MPB 18/1-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 12 poli
2830168	MPB 18/1-20/1.2.5	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, passo 20 con sequenza di contatto 1-2-0-0-5
2809238	MPB 18/1-57	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 57 poli
2809238	MPB 18/1-57	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 57 poli
2809241	MPB 18/3- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, tre fasi, 6 poli
2809241	MPB 18/3- 6	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, tre fasi, 6 poli
2809254	MPB 18/3- 9	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, tre fasi, 9 poli
2809283	MPB 18/4- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 8 poli
2809283	MPB 18/4- 8	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 8 poli
2809296	MPB 18/4-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 12 poli
2809296	MPB 18/4-12	Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, quattro fasi, 12 poli
2818339	MPB F200X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 200 mm
2818339	MPB F200X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 200 mm
2818342	MPB F400X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 400 mm
2818342	MPB F400X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza 400 mm
2818355	MPB F600X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza: 600 mm
2818355	MPB F600X16/ 1GS	Ponticello di cablaggio flessibile, diametro 16 mm ² , con capocorda a forcilla su un lato, lunghezza: 600 mm

Siglatura


1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: Simbolo di messa a terra, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: L1, L2, L3, N, GND, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.