

SUBCON-PLUS F4

Codice articolo: 2744089

La figura illustra la versione SUBCON-PLUS M 2



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744089>

Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, KEBA fino a 1 MBit/s, piedinatura: 2, 3, 4, 5, 6, 7; morsetti a vite

Dati commerciali

EAN	 4 017918 157388
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	62,30 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	60 V AC/DC
Corrente nominale I_N	1 A
Sistema bus	CAN, KEBA
Cicli di manovra	> 200
Diametro cavo max.	10 mm

Diametro cavo min.	6 mm
Viti di fissaggio SUBCON	4-40 UNC
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)
Materiale custodia	ABS, metallizzato
Pinning	2,3,4,5,6,7 per ogni due morsetti

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
N. poli	9
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Collegamento	Attacco per scheda
	Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Lunghezza di spelatura	5 mm
Coppia di serraggio	0,4 Nm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1652651	VS-09-GC-ST/ST	Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, con 9 contatti di segnale, tipo contatto maschio, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC
Montaggio		
2799694	SUBCON-SHORT-SCREW	Vite di fissaggio opzionale, senza ghiera per l'installazione in spazi ristretti, scanalatura, lunghezza: 40 mm, filettatura UNC 4-40
Utensili		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.