




Modulo base; 100 mm tubo di alluminio con base

Tipo SL4-PIB-100
Catalog No. 171297
Alternate Catalog No. SL4-PIB-100

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL
Funzione di base			Modulo di base
Tipi di collegamento			Morsetti Push-In
Tipo di montaggio			Per montaggio orizzontale
Equipaggiamento			Base con tubo di alluminio e base in plastica coperchio incluso
Lunghezza del tubo			100 mm
Numero dei moduli			max. 5 moduli
Colore			
			Nero Tubo color alluminio
			
utilizzabile per			SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1
Idoneità ai climi			Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti		g	> 15 secondo IEC 60068-2-27 Durata dell'urto 11 ms semionda
Grado di protezione IEC			IP66 IEC/EN 60529
Grado di protezione			Tipo 4, 4X, 13
Colore dei moduli			Nero Tubo color alluminio
Temperatura ambiente		°C	-30 - +60
Numero di elementi luminosi			Max. 5 con base standard Max. 10 con base per montaggio su due lati
Sezioni di collegamento			
Rigido/flessibile		mm ²	0,2 - 1,5
Rigido/flessibile, con puntalino		mm ²	0,25 - 1,5
flessibile, con puntalino con cuffia in materia plastica		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U _i	V	250

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento		III/3
Moduli		
Campo di tensione		24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	60

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento di colonna segnaletica, modulo di collegamento (EC001152)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento colonna segnale, modulo di collegamento (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])		
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario		raccordo a molla
montaggio del tubo possibile		no
montaggio angolare possibile		sì
montaggio a terra possibile		sì
colore		altri
adatto per interfaccia AS		no

Approvazioni

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

