Dati di base

VS-09-BU-DSUB-LH-B

Codice articolo: 1654798



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654798

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, con 9 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per montaggio su circuito stampato, angolato, fissaggio mediante foro 2,5 mm e lamiera per saldatura, per telai da incasso VS-09-...

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.02.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 989187
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	9,34 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 319 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	9
Piano d'inserimento	D-SUB 9
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Attacco a saldare
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	acciaio
Materiale superficie custodia	stagnata
Materiale inserto portacontatti	PBT-GF
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente di dimensionamento	5 A

Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato



Inserto portacontatti D-SUB

Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.