




Modulo di segnalatore acustico;24 V;suono continuato o intermittente

Tipo SL4-AP24
Catalog No. 171379
Alternate Catalog No. SL4-AP24

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL
Funzione di base			Modulo segnalatore acustico
Grado di protezione			IP66
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	24 V AC/DC
corrente nominale d'impiego max.	I_e	mA	39
Descrizione			Suono continuo o intermittente, regolabile con interruttore DIP interno. Pressione sonora 80 dB. f = 4000 Hz Il modulo acustico è da posizionare nella parte più in alto della colonnina
Colore			
Funzione			
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1
Idoneità ai climi			Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti		g	> 15 secondo IEC 60068-2-27 Durata dell'urto 11 ms semionda
Grado di protezione IEC			IP66 IEC/EN 60529
Grado di protezione termoplastico			Tipo 4, 4X, 13 Custodia: policarbonato (PC), nero Calotta: policarbonato (PC)
Temperatura ambiente		°C	-30 - +60
Peso		g	43

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	250
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Moduli

Corrente passante		A	< 0.003
Tipo di suono			Suono continuo o intermittente
Tipi di suono			2 varianti, → tabella dei tipi di suono
Impostazione del suono			Interna; DIP 1 polo
Tabella dei tipi di suono			Tabella dei tipi di suono

				Tipo di suono	Impostazione Interruttore DIP	Frequenza Hz	Diagramma	Velocità di ripetizione	Applicazione speciale	livello d'intensità sonora max. dB
				SL4-AP...	suono continuo	Ca. 4000		-	-	80
					suono intermitte	Ca. 4000		ca. 2 Hz	-	80
Pressione sonora			dB							80
Angolo di montaggio										360°
Assorbimento										
at 24 V AC/DC			A							0,039
Campo di tensione										24 V AC/DC ± 10 %

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento di colonna segnaletica, acustico (EC001261)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unità Di Comando E Segnalazione / Elemento colonna segnale, acustic. (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
funzione			tono continuo/tono a impulsi
diametro esterno		mm	43
colore			nero
tensione d'esercizio per AC 50 Hz		V	24 - 24
tensione d'esercizio per AC 60 Hz		V	24 - 24
tensione d'esercizio per DC		V	24 - 24
tipo di tensione di alimentazione			AC/DC
tono regolabile			sì
grado di protezione (IP)			IP66
tipo di protezione (NEMA)			4X
volume		dB	80

Approvazioni

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

