

# MH Hubs, USB2.0 10 Ports, Extra Powered

10 porte, Alimentate

Part No.: **161572**

---

## Caratteristiche:

- Aggiunge 10 porte USB Hi-Speed per periferiche aggiuntive
- Sostituisce i piccoli hub USB con uno multiporta design compatto
- Ricarica periferiche portatili e collega flash drive, ricevitori, lettori di memorie e molte altre periferiche
- Protezione da sovracorrente; removibile a caldo
- Compatibile con tutti gli standard USB
- Plug and Play — Compatibile con Windows7/8 e Mac
- Garanzia 3 anni

## Specifiche:

### Standard e Certificazioni

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- FCC
- CE

### Porte

- Velocità di trasmissione: 1.5 / 12 / 480 Mbps
- (2) porte di ingresso, Standard-A
- (10) porte di uscita, Standard-A
- (1) porta 5 V DC
- Corrente fino a 500 mA, per tutte le porte

### Informazioni fisiche:

- Dimensioni: 120 x 68 X 22 mm
- Peso: 14 g
- Cavo USB Standard-A a Standard B, 150 cm
- Alloggiamento: plastica
- Indicatore LED di alimentazione

### Alimentatore

- cUL, FCC
- Ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.68 A, massimo
- Output: 5 V / 2 A
- Cavo: 1.8 m

### Sistemi richiesti:

- PC provvisti di USB o sistemi Mac
- Windows 2000/XP/Vista/7/8 o Mac OS 9 o superiore
- Porta USB disponibile

Contenuto della confezione

- Hub USB desktop Hi-Speed
- Cavo USB, alimentatore e guida all'installazione



