

KERN ORA 10BA

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

KERN

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-B

Sistema di misura

Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Metodo di misurazione	Rifrazione
Campo di misura Brix [Min]	0%
Scale	Brix
Campi di misura	0 % - 10 %
Divisioni [d]	0,1 %
Divisione Brix	0,1%
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Campo di misura Brix [Max]	10%
Scala Brix	✓
Campo di applicazione	Zucchero

Design

Dimensioni (L×P×A)	198×40×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Compensazione automatica di temperatura	✓
Protetta IP - unità completa	-

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
---	---------

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	205×75×55 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×90×60 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,408 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761482623
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

