# KERN **ORA 3WA**

Misurazione dell’indice di rifrazione per laboratori e l’industria



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Rifrattometri |
| Gruppo di prodotti | Rifrattometro analogico |
| Famiglia di prodotti | ORA-W |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Temperatura di misurazione [Min] (°C) | 10 °C |
| Temperatura di misurazione [Max] (°C) | 30 °C |
| Metodo di misurazione | Rifrazione |
| Campo di misura Brix [Min] | 0 % |
| Scale | Brix<br>Oechsle |
| Campi di misura | 0 % - 32 %<br>30 °Oe - 140 °Oe |
| Divisioni [d] | 0,2 %<br>1 °Oe |
| Divisione Brix | 0,2 % |
| Compensazione automatica della temperatura (ATC) | ✓ |
| Campo di misura Oechsle [Min] | 30 °Oe |
| Campo di misura Oechsle [Max] | 140 °Oe |
| Lettura Oechsle | 1 °Oe |
| Scala Oechsle | ✓ |
| Liquido di calibrazione adatto | 0 % (acqua distillata) |
| Campo di misura Brix [Max] | 32 % |
| Scala Brix | ✓ |
| Campo di applicazione | Vino |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 178×40×40 mm |
| Tipo di rifrattometro | Rifrattometro manuale |
| Scala - Tipo di display | Analogico |
| Materiale del prisma | Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Compensazione automatica di temperatura | ✓ |
| Protetta IP - unità completa | - |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-290 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H) | 205×75×55 mm |
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 215×94×65 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
| Peso lordo ca. | 0,35 kg |
| Peso di spedizione | 0,31 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761160040 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

**STANDARD**

