

KERN ORA 6HA

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

KERN

Materiale del prisma

Vetro di lantanio flint
ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Compensazione automatica di temperatura

✓

Protetta IP - unità completa

-

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]

-5 °C

Temperatura di stoccaggio [Max]

40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)

205×75×55 mm

Tempi di consegna

1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H)

215×94×65 mm

Metodo di spedizione

Servizio pacchi

Peso netto ca.

0,30 kg

Peso lordo ca.

0,45 kg

Peso di spedizione

0,41 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN

4045761483491

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio

Optics

Categoria di prodotto

Rifrattometri

Gruppo di prodotti

Rifrattometro analogico

Famiglia di prodotti

ORA-H

Sistema di misura

Temperatura di misurazione [Min] (°C)

10 °C

Temperatura di misurazione [Max] (°C)

30 °C

Necessario blocco di calibrazione

✓

Metodo di misurazione

Rifrazione

Scale

Water content

Campi di misura

12 % - 30 %

Divisioni [d]

0,1 %

Compensazione automatica della temperatura (ATC)

✓

Scala contenuto d'acqua

✓

Campo di misura contenuto d'acqua [Min]

12 %

Campo di misura contenuto d'acqua [Max]

30 %

Lettura contenuto d'acqua

0,1 %

Liquido di calibrazione adatto

19,6 % (olio di ciodi di garofano)

Campo di applicazione

Miele

Design

Dimensioni (L×P×A)

168×40×40 mm

Tipo di rifrattometro

Rifrattometro manuale

Scala - Tipo di display

Analogico