# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 8, Passo: 3,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

## Product Features

- Varianti con linguette a innesto per il bloccaggio di connettori con flange di bloccaggio
- Spine con spessore ridotto e passi compatti

## Key commercial data

| | |
|---|---|
| **package_quantity** | 100 |
| **GTIN** | 4017918112479 |

## Technical data

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 7,25 mm |
| **Passo** | 3,5 mm |
| **Misura a** | 24,5 mm |
| **Dimensioni dei codoli** | 0,8 x 0,8 mm |
| **Diametro foro** | 1,2 mm |

### Generalità

| | |
|---|---|
| **Famiglia articolo** | MCV 1,5/..-GF |
| **Gruppo materiale isolante** | IIIa |
| **Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)** | 2,5 kV |
| **Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)** | 2,5 kV |
| **Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)** | 2,5 kV |
| **Tensione di dimensionamento (III/3)** | 160 V |
| **Tensione di dimensionamento (III/2)** | 160 V |
| **Tensione di dimensionamento (II/2)** | 250 V |
| **Attacco a norma** | EN-VDE |
| **Corrente nominale $I_N$** | 8 A |
| **Corrente di carico massima** | 8 A |
| **Materiale isolante** | PBT |
| **Classe di combustibilità a norma UL 94** | V0 |
| **Colore** | verde |

# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

## Technical data

### Generalità

| | |
|---|---|
| **N. poli** | 8 |

## classifications

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 272607xx |
| **eCl@ss 4.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.0** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 6.0** | 27260704 |
| **eCl@ss 7.0** | 27440402 |
| **eCl@ss 8.0** | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC001121 |
| **ETIM 4.0** | EC002637 |
| **ETIM 5.0** | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 30211810 |
| **UNSPSC 7.0901** | 39121409 |
| **UNSPSC 11** | 39121409 |
| **UNSPSC 12.01** | 39121409 |
| **UNSPSC 13.2** | 39121409 |

## approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

### Approval details

**CSA**

| **Usegroups** | **B** | **D** |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 8 A | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**UL Recognized**

# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

## approvals

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 8 A | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 160 V |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**cUL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 8 A | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**GOST**

**IECEE CB Scheme**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 160 V |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**CCA**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 160 V |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

## approvals

cULus Recognized

## accessories

**Segnamorsetti siglati**

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



**Elemento di codifica**


CP-MSTB - 1734634




## Drawings

# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

Dima di foratura





Diagramma



# Presa base - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1843282

Disegno quotato




© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com