

① Istruzioni

Adattatore MHL3.0 - HDMI

N. ord. 1396502

Uso previsto

L'adattatore serve per collegare uno smartphone o un tablet con funzione MHL a una TV per riprodurre file video e audio.

Attraverso la funzione RCP può essere controllato lo smartphone o il tablet mediante la TV.

Mediante un connettore MicroUSB integrato è possibile caricare lo smartphone o il tablet, mentre il dispositivo è collegato alla TV.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

HDMI è un marchio di HDMI Licensing L.L.C.

Dotazione

- Adattatore MHL 3.0 a HDMI
- Adattatore Micro-USB 5 pin a 11 pin
- Istruzioni

→ **Istruzioni per l'uso aggiornate:**

1. Aprire il sito internet produktinfo.conrad.com in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "Freccia" indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza




La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non aprire/smontare!
- Il prodotto è destinato solo per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi, non idoneo per ambienti umidi o bagnati.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito poiché potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

Connessioni



- 1 Uscita HDMI
- 2 Porta MicroUSB
- 3 Connettore MicroUSB

Messa in servizio

- Collegare l'uscita HDMI (1) tramite un cavo idoneo all'ingresso HDMI della TV.
- Collegare il connettore MicroUSB (3) alla presa corrispondente sul proprio smartphone/tablet con abilitazione MHL.
 - Per smartphone/tablet con presa da 11 pin collegare tra il connettore MicroUSB (3) e la presa dello smartphone/tablet l'adattatore fornito (Micro-USB 5 pin a 11 pin).
- Collegare la presa MicroUSB dell'adattatore (2) al caricabatteria del proprio smartphone o tablet.
 - Per più smartphone/tablet è essenziale la connessione del caricabatterie all'adattatore in modo che possa funzionare correttamente.
 - Con il caricabatterie collegato avviene anche la ricarica dello smartphone/tablet.
- Attraverso la funzione RCP può essere controllato lo smartphone o il tablet mediante la TV, se questi dispositivi supportano la funzione.

Manutenzione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione. Lasciar eseguire la manutenzione o le riparazioni da un professionista. Non smontare.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Non usare detergenti abrasivi, chimici o aggressivi poiché potrebbero causare lo scolorimento o anche cambiamenti sostanziali delle superfici.

Smaltimento



Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge vigenti; consegnarlo ad esempio presso un punto di raccolta appropriato.

Dati tecnici

Risoluzione	max. 3840 x 2160, 30 Hz
Supporto 3D	sì, max. 1080p, 60 Hz
Supporto RCP.....	sì
Condizioni ambientali	Temperatura da 0 °C a +70 °C, umidità 10% a 85%, senza condensa
Lunghezza cavo.....	100 mm