

Istruzioni

Torcia solare Mataro

N°. 1410812 Torcia solare, Acciaio inox (spazzolato)

N°. 1507013 Torcia solare, Acciaio inox (spazzolato), color rame

Utilizzo conforme

Il prodotto è riservato all'illuminazione da giardino. La luce si accende automaticamente al buio. L'alimentazione è fornita da una batteria che si ricarica grazie alla luce diurna tramite un pannello solare.

Il prodotto è resistente agli spruzzi d'acqua e adatto all'uso in esterni (IP44).

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Torcia solare (con batteria NiMH integrata)
- 2 Tubo verticale
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Generale


- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, da forti vibrazioni, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.
- Attenzione, luce a LED:
 - Non dirigere gli occhi verso il raggio LED!
 - Non osservare direttamente o con strumenti ottici!

b) L'accumulatore




- Fare attenzione alla polarità corretta quando viene inserito l'accumulatore.
- Rimuovere l'accumulatore nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati al fine di evitare danni dovuti a perdite. Accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino accumulatori danneggiati.
- Conservare gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione!

Montaggio



Luogo di installazione

- Inserire il tubo verticale su una superficie piana e sufficientemente solida (ad es., un prato o un'aiuola). Una superficie rocciosa danneggerebbe il tubo verticale. Assicurarsi che il tubo verticale sia fissato saldamente a terra (a ca. 25 - 30 cm di profondità) e non possa cadere.
- Per consentire una ricarica sufficiente della batteria, il prodotto deve essere posizionato in modo che la testa della lampada sia esposta alla luce solare diretta quanto più a lungo possibile. Il pannello solare si trova nella base della testa della lampada. Assicurarsi che la testa della lampada non sia coperta o ombreggiata.



- Posizionare il prodotto in modo da non esporlo direttamente ad altre sorgenti luminose, quali luci di cortili o strade, poiché lo stesso si accende automaticamente solo in caso di buio.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti esterni non protetti. Tuttavia, il prodotto non deve essere azionato in o sotto l'acqua.

Messa in funzione


- Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria. La durata della carica è di 8 ore alla luce solare diretta.
- Per caricare la batteria, accendere il prodotto. L'interruttore sul fondo della testa della lampada deve trovarsi in posizione **ON**.
- Per evitare che la luce LED si attivi quando la batteria non è ancora completamente carica, spegnere il prodotto prima che si faccia sera (interruttore in posizione **OFF**). Riaccendere il mattino successivo per continuare il processo di carica.
- Si consiglia di ripetere la procedura 3 giorni. Dopo la ricarica completa della batteria, il prodotto può essere lasciato acceso senza interruzioni.
- All'accensione del prodotto, la luce LED si accende automaticamente al buio (luminosità ambientale <50 lx).
- Con l'aumento della luminosità (>80 lx) la luce LED si spegne.

Avvertenze importanti

- La potenza del pannello solare varia in base alla stagione dell'anno e dipende dalla durata e dall'intensità della luce solare alla quale il pannello stesso è esposto. Per periodi di tempo più lunghi durata senza un'adeguata esposizione al sole (soprattutto in inverno), può succedere che il livello di carica della batteria sia troppo basso per consentire un'illuminazione per molto tempo. La batteria viene caricata durante il giorno con meno energia rispetto a quella prelevata di notte. Questo riduce inevitabilmente l'autonomia. La batteria può così scaricarsi completamente e quindi danneggiarsi. Pertanto, spegnere tempestivamente la lampada solare (interruttore in posizione **OFF**).
- Tenere il pannello solare pulito. Polvere e sporco riducono l'efficienza del pannello solare e la carica della batteria.
- Le basse temperature compromettono la durata delle batterie (minor tempo di accensione dei LED nella notte). Per garantire un funzionamento duraturo e senza errori, conservare il prodotto in un luogo caldo e asciutto durante i mesi invernali (o in caso di inutilizzo prolungato). Spegner il prodotto (interruttore in posizione **OFF**).
- Prima della conservazione, è possibile rimuovere la batteria dal prodotto e, ad esempio, ricaricare con un caricabatterie idoneo. Durante la rimozione o la sostituzione delle batterie, osservare le istruzioni pertinenti in questo manuale.

Rimuovere / sostituire la batteria

- Sostituire la batteria non appena il tempo di accensione si riduce significativamente nonostante una carica sufficiente durante il giorno.
- Sostituire con una batteria di tipo identico (vedere i Dati tecnici).
- Durante l'inserimento della batteria, osservare le indicazioni di polarità all'interno del vano.
- Durante la sostituzione, assicurarsi che non vi siano tracce di umidità all'interno del corpo della lampada.



Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in qualsivoglia caso detersivi aggressivi o soluzioni chimiche, in quanto l'alloggiamento potrebbe risultarne danneggiato (alterazioni cromatiche).
- Non direzionare mai un getto d'acqua, ad esempio da un'idropulitrice, verso la lampada. In caso contrario, le guarnizioni potrebbero risultarne danneggiate.
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto prima di pulire.
- Pulire l'alloggiamento utilizzando un panno pulito, morbido e asciutto. In caso di sporco ostinato, è possibile bagnare leggermente il panno con acqua tiepida.
- Non esercitare mai una pressione eccessiva in quanto potrebbe causare graffi.
- Rimuovere periodicamente la polvere dal pannello solare per evitare di ridurre la corrente di carica.

Smaltimento

a) Prodotto

-  I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
-  Rimuovere la batteria e smaltirla separatamente dal prodotto.

b) Batterie / accumulatori

- Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/ tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.
-  Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).
- È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.
- In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Alimentazione	1 batteria ricaricabile da 1,2 V (AA, NiMH, 300 mAh)
Tipo di lampadina	LED (max. 0,05 W)
Colore	ambra
Durata luce	ca. 8 ore a piena carica
Pannello solare	poli cristallino, 2 V, 60 mA
Categoria di protezione	IP44
Condizioni di funzionamento	-20 a +40 °C, 0 – 100 % UR
Condizioni di conservazione	-20 a +40 °C, 0 – 100 % UR
Dimensioni (Ø x A)	8,5 x 112 cm
Peso	316 g (N°. 1410812) 319 g (N°. 1507013)