

MKDSP 25/ 2-15,00

Codice articolo: 1932588

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932588>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 125 A, Tensione nominale: 1000 V, Passo: 15 mm, N. poli: 2, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde, In fase di montaggio dei circuiti stampati accertarsi che le forze di trazione dei cavi siano assorbite nelle immediate vicinanze dei morsetti per circuiti stampati mediante dei perni fissati alla custodia dell'apparecchiatura.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 902087
VPE	25 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	44,68 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 327 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 12.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	31 mm
Passo	15 mm
Misura a	15 mm

N. poli	2
Dimensioni dei codoli	1,2 x 1,2 mm
Diametro foro	1,6 mm
Filettatura	M5
Coppia min.	2,5 Nm
Coppia max.	4,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MKDSP 25
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	125 A
Sezione nominale	35 mm ²
Corrente di carico massima	125 A ()
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	B 7
Lunghezza di spelatura	18 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	115 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	115 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	1 mm ²

Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm ²
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	2

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, bianco, in bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 15 mm

0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 5,2 mm
---------	-------------------	---

Spina/adattatore


0201647	RPS	Spina di riduzione, Colore: grigio
---------	-----	------------------------------------

Utensili


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-----------------	--

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Diagramma




Tipo: MKDSP 25/...-15,00

Verifica in conformità a DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fattore di riduzione = 1

Numero poli: 5

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.