Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Connettore RJ45, IP67, con bloccaggio Push-Pull, custodia in plastica, 1 Gigabit/s, 8 poli, con connessione rapida QUICKON, per conduttori a 1 filo e a 7 fili AWG 26 ... 24

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356131902

Dati tecnici

Dati meccanici

Norme/disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
N. poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Tipo di bloccaggio	Push-Pull
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	Connessione rapida IDC
Sezione di collegamento	0,13 mm² ... 0,32 mm² (rigido)
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,36 mm² (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (rigido)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (flessibile)
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm
Uscita cavo	diritto
Colore	nero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA-GF
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel

Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Dati tecnici

Dati materiale

Materiale	Plastica
Materiale O-ring	NBR
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Guarnizione intermedia materiale custodia	Connessione a vite in metallo

Dati elettrici

N. poli	8
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Caratteristiche di trasmissione GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Corrente di dimensionamento	1,75 A
Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2
Resistenza di passaggio	0,001 Ω (Cavo - IDC)
Resistenza di passaggio	0,005 Ω (Filo - IDC)

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
Attacco a norma	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

UL Recognized s

Tensione nominale UN	50 V
Corrente nominale IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized s

Tensione nominale UN	50 V
Corrente nominale IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

EAC s

s

s

cULus Recognized s

Accessori

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834


Accessori

VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Disegni

Disegno quotato



Connettore push-pull RJ45 IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com