



**Modulo base; per montaggio verticale su un solo lato**

**Tipo** SL4-PIB-FW  
**Catalog No.** 171303  
**Alternate Catalog No.** SL4-PIB-FW

## Programma di fornitura

|                             |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                |  |  | Colonnine di segnalazione SL                                                       |
| Funzione di base            |  |  | Modulo di base                                                                     |
| Tipi di collegamento        |  |  | Morsetti Push-In                                                                   |
| Tipo di montaggio           |  |  | Per montaggio verticale                                                            |
| Equipaggiamento             |  |  | Base su un solo lato con squadretta di fissaggio<br>coperchio incluso              |
| Numero dei moduli           |  |  | max. 5 moduli                                                                      |
| <b>Colore</b>               |  |  |                                                                                    |
|                             |  |  | Nero                                                                               |
|                             |  |  |  |
| utilizzabile per            |  |  | SL4-L-...<br>SL4-BL-...<br>SL4-FL-...<br>SL4-AP-...                                |
| Collegamento a SmartWire-DT |  |  | no                                                                                 |

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                          |  |                 |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conformità alle norme                                    |  |                 | IEC/EN 60947-5-1                                                       |
| Idoneità ai climi                                        |  |                 | Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30                            |
| Posizione di montaggio                                   |  |                 | facoltativa                                                            |
| Resistenza agli urti                                     |  | g               | > 15<br>secondo IEC 60068-2-27<br>Durata dell'urto 11 ms<br>semionda   |
| Grado di protezione IEC                                  |  |                 | IP66<br>IEC/EN 60529                                                   |
| Grado di protezione                                      |  |                 | Tipo 4, 4X, 13                                                         |
| Colore dei moduli                                        |  |                 | Nero                                                                   |
| Temperatura ambiente                                     |  | °C              | -30 - +60                                                              |
| Numero di elementi luminosi                              |  |                 | Max. 5 con base standard<br>Max. 10 con base per montaggio su due lati |
| Sezioni di collegamento                                  |  |                 |                                                                        |
| Rigido/flessibile                                        |  | mm <sup>2</sup> | 0,2 - 1,5                                                              |
| Rigido/flessibile, con puntalino                         |  | mm <sup>2</sup> | 0,25 - 1,5                                                             |
| flessibile, con puntalino con cuffia in materia plastica |  | mm <sup>2</sup> | 0,25 - 0,75                                                            |
|                                                          |  |                 | AWG 24 - AWG 16                                                        |

### Contatti relè

|                                                  |                  |      |       |
|--------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso           | U <sub>imp</sub> | V AC | 4000  |
| Tensione nominale di isolamento                  | U <sub>i</sub>   | V    | 250   |
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento |                  |      | III/3 |

### Moduli

|                   |  |  |                                                                 |
|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| Campo di tensione |  |  | 24 V AC/DC ± 10 %<br>110/120 V AC ± 10 %<br>230/240 V AC ± 10 % |
|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto |  |    |     |
| Temperatura ambiente di servizio min.  |  | °C | -30 |
| Temperatura ambiente di servizio max.  |  | °C | 60  |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento di colonna segnaletica, modulo di collegamento (EC001152)                                                                                                                                   |  |  |                  |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento colonna segnale, modulo di collegamento (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014]) |  |  |                  |
| tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario                                                                                                                                                                                                      |  |  | raccordo a molla |
| montaggio del tubo possibile                                                                                                                                                                                                                            |  |  | no               |
| montaggio angolare possibile                                                                                                                                                                                                                            |  |  | sì               |
| montaggio a terra possibile                                                                                                                                                                                                                             |  |  | sì               |
| colore                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | altri            |
| adatto per interfaccia AS                                                                                                                                                                                                                               |  |  | no               |

Approvazioni

|                             |  |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |

