


KERN KFP 30V20SM

KERN

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Piattaforma
Famiglia di prodotti	KFP-V20-IP65

Sistema di misura

Portata [Max]	15 kg; 30 kg
Divisione [d]	1 g
Peso minimo [Min]	100 g; 200 g
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico OIML classe	C3
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Design

Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	300×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×240×109 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Lunghezza cavo	2,5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	3 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Protetta IP - cella di carico	IP65
-------------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Omologazione

Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Divisione di verifica [e]	5 g; 10 g

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	693×414×225 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	12,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761250154
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY

