

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, N. poli: 17, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermati: sì, Diametro cavo: 9 mm...11 mm

La figura mostra la versione a 8 poli



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708616

Technical data

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine Contatti a crimpare Ø 0,6 mm da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio SPEEDCON
Senso di rotazione Numerazione vano contatti	standard
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
N. poli	17
Diametro contatti Contatti di potenza	0,6 mm
Tensione nominale per contatto di potenza a 25°C	3,6 A
Inserimento conduttore	9 mm ... 11 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	3000 m
Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	60 V
Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	1,5 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	III
Grado di inquinamento contatti di potenza	3

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Contatto a crimpare

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Coperchio di protezione

ST-Z0007 - 1607777



Materiale di montaggio

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

accessories

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049



ST-Z0018 - 1618050




ST-Z0001 - 1607770



Drawings


Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Disegno quotato



Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Disegno schema



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>