KERN **ODC 895**

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopio digitale USB
Famiglia di prodotti	ODC-89

Design	
Dimensioni (L×P×A)	80×150×180 mm
Materiale alloggiamento del display	Nessun display disponibile

Funzioni	
Fotocamera - software utilizzato	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) App Fotocamera Windows
Sistemi operativi supportati	Win 8 Win 10 Win 11
Requisiti di sistema CPU	Quad-Core, x64
Requisiti di sistema RAM	8 GB
Requisiti di sistema memoria SSD	SSD da 256 GB
Requisiti di sistema scheda grafica	DirectX 12
Requisiti di sistema schermo	20" HD o superiore
Requisiti di sistema frequenza di clock	2,8 GHz

Interfaccia	
Interfacce	USB 2.0

Obiettivo	
Obiettivi ingrandimento	10x ~ 200x

Fotocamera	
Fotocamera tipo	USB Microscopio digitale
Fotocamera - Risoluzione	2 MP
Fotocamera - Tipo di sensore	CMOS
Fotocamera - Dimensioni del sensore	1/3,2"
Fotocamera - Profondità di colore	Colore
Fotocamera - metodo di esposizione	Rolling Shutter
Fotocamera forma del cavalletto	Ruota di focalizzazione
Fotocamera - Dimensione dei pixel	2,8×2,8 µm
Fotocamera - FPS al campo 1	30 FPS
Fotocamera - Campo di risoluzione 1	1920x1080
Fotocamera - Tempo di esposizione [Min]	0,5 ms
Fotocamera - Tempo di esposizione [Max]	30 ms

Alimentazione	
Alimentatore rimovibile	collegato fisso
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 100 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	USB A

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	160×158×85 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,90 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761190566
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

KERN **ODC 895**

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby

Pittogrammi

STANDARD

