KERN **PCD 10K-3**

Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore removibile per massima flessibilità



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PCD

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	10000 g
Divisione [d]	1 g
Riproducibilità	1 g
Linearitá	± 3 g
Risoluzione	10.000
Range di tara	10000 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 7 kg; 10 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	5 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	2 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	21 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	165×280×75 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	165×280×75 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	165×280×75 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	140×46×75 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	160×160 mm
Dimensioni superficie di pesata	160×160 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	165×165×73 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	250 mm
Stativo inclinabile	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	1,2 m

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	5.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50
Funzione Peak	✓

KERN **PCD 10K-3**

Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore removibile per massima flessibilità

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria tempo di carica	12 h
Accumulatore	PCD-A04
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	12 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	24 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×360×165 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761192027

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

