

KERN ORA 80BE

KERN

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-E

Sistema di misura	
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Metodo di misurazione	Rifrazione
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Scala	Brix
Campi di misura	0 % - 50 % 50 % - 80 %
Divisioni [d]	0,5 % 0,5 %
Divisione Brix	0,5 %
Campo di misura Brix II [Min]	50 %
Campo di misura Brix II [Max]	80 %
Lettura Brix II	0,5 %
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Campo di misura Brix [Max]	50 %
Scala Brix	✓
Campo di applicazione	Applicazioni esperte

Design	
Dimensioni (L×P×A)	180×40×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Protetta IP - unità completa -

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-290

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H) 215×190×55 mm
Tempi di consegna 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 215×95×65 mm
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 0,80 kg
Peso lordo ca. 0,85 kg
Peso di spedizione 0,81 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761160149
Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

