Dati di base

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH

Codice articolo: 1424236



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424236

Connettore da incasso sensore/attuatore, maschio, 8 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura di fissaggio M8, con connessione a saldare diritta

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 19.10.2011

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 712484
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,16 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M8 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Schema di foratura connettore

Disegno quotato



Sezione custodia per connettori da incasso M8, connettore maschio, monolitico

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.