

Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B16, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo laterale, senza superficie, guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626035956

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	93,7 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	125,5 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	86 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66
Grado di protezione custodia (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Grado di protezione custodia (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4 (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4X (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Dimensioni	B16
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
Numero uscite cavi	1

Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Dati tecnici

Generalità

Uscita cavo	lateralì
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Omologazioni

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

EAC 

GL 
--

UL Recognized 

cUL Recognized 
--

cULus Recognized 
--

Accessori

Flangia da incasso

Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Accessori

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Coperchio di protezione

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



Utensile per viti

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Accessori

SF-M BH - 1212070



Avvitamento completo

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Accessori

HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



Connessione a vite multipla

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228




Codificatore dispositivo siglato

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Disegni

Disegno quotato




Dima di foratura

1) per impiego di una vite M4 standard

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Custodia - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Disegno quotato



Disegno quotato

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>