

Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 74 mm, con filettatura 1x M20, uscita cavo dritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626029955

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	74 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	92 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	52 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66
Grado di protezione custodia (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Grado di protezione custodia (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4 (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4X (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
Dimensioni	B6
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Dati tecnici

Generalità

Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
Montaggio	Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Omologazioni

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

EAC ENEC

GL 

UL Recognized 
--

Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Omologazioni

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Accessori

Flangia da incasso

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Coperchio di protezione

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Materiale di montaggio

Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Accessori

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



Utensile per viti

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Avvitamento completo

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Accessori

HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




Codificatore dispositivo siglato

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Disegni

Disegno quotato




Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Custodia - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Disegno quotato



Disegno quotato

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>