

MG 130 Kit Imbuto

Codice articolo: FT91000103N



Benefits

- › Allarme filtro ed impostazione portata in volume a tre stadi
- › Design ultra sottile con superficie d'appoggio di piccole dimensioni
- › Alimentatore 100–240 V, per utilizzo a livello mondiale con tutte le reti di alimentazione elettrica
- › Il kit di aspirazione MG 130 è semplice da installare e facile da utilizzare. Viene fornito completo di un braccio di aspirazione flessibile e può essere immediatamente installato, collegato e messo in funzione nella postazione di lavoro.



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	460 x 210 x 500
Dimensioni L x L x H (pollice)	18, 11 x 8, 26 x 19, 68
Peso (ca) in kg	11
Tensione	110 - 240 V, 50/60 Hz
Potenza	100 W
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 52
Vuoto max.	---
Portata m ³ /h	140
Pre-filtro	Pre-filtro polvere fine F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo + 50% Chemisorb)
Capacità max.	1-2 postazioni di lavoro
Interfaccia RS232 (Remote control)	1 x RS232 (TTL)
Interfaccia USB	---
WX compatibile	---