

① Istruzioni

Adattatore SSD mSATA

N. ord. 1391542

Uso previsto

Il prodotto è adatto per l'installazione in un computer o un notebook e serve per l'utilizzo di un SSD mSATA su un connettore SATA dati/alimentazione convenzionale.

Per motivi di sicurezza e omologazione (CE), non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, questo può danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni, conservarle e osservarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Adattatore SSD mSATA
- 4x Viti
- Istruzioni

Indicazioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nelle istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

a) Persone / Prodotto

- Cariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Non toccare i componenti elettronici a mani nude.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile il funzionamento sicuro, non utilizzare il prodotto e proteggerlo dall'uso improprio. Non è più possibile il funzionamento sicuro quando il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - per un lungo periodo di tempo è stato conservato in condizioni ambientali sfavorevoli o
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un'altezza anche bassa possono danneggiarlo.
- Osservare anche le indicazioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è collegato il prodotto.

b) Altro

- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare un tecnico specializzato.
- Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo a un tecnico specializzato/officina specializzata.
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o un altro tecnico specializzato.

Installazione



Se non si dispone di alcuna competenza per l'installazione, far installare il prodotto a uno specialista o presso un centro di assistenza!

Un'installazione non corretta può danneggiare la scheda, il computer e tutti i dispositivi collegati.

Attenzione, pericolo di morte!

Spegnere il computer su cui è installato il prodotto e tutti i dispositivi collegati. Scollegare tutti i dispositivi dall'alimentazione, staccare la spina dalla presa elettrica. Lo spegnimento mediante il pulsante di accensione/spegnimento non è sufficiente!

Se il prodotto è installato su un notebook, rimuovere prima la batteria.

- A seconda che si installi il prodotto su un computer o su un notebook, la procedura per l'installazione varia:
 - Aprire il case del computer e rimuovere con attenzione il coperchio.
 - Nei notebook, il disco rigido si trova spesso in uno slot, assicurato con una vite o un dispositivo di scorrimento. In determinate circostanze, tuttavia, l'intero notebook dovrà essere smontato per raggiungere il luogo di installazione del disco rigido, in modo che questo possa essere sostituito con l'adattatore e un SSD mSATA.

→ Poiché il prodotto ha un connettore SATA per la linea dati e un connettore di alimentazione SATA, il computer o il notebook devono prevedere anche tale connessione. In caso contrario, l'installazione del prodotto non è possibile.

- Inserire un SSD mSATA diagonalmente dall'alto nella presa corrispondente del prodotto. Non esercitare forza. Osservare il corretto orientamento.
- Piegarlo l'SSD mSATA verso il basso e fissarlo con due viti nei fori corrispondenti sulla piastra del prodotto.
- Fissare il prodotto con l'SSD mSATA inserito in un computer o notebook. Attraverso telai metallici il prodotto può essere installato in uno slot da 6,35 cm (2,5").
- Collegare il prodotto con appositi connettori. Il connettore a 7 pin serve per il collegamento di un cavo dati SATA. Il connettore a 15 pin largo serve per l'alimentazione.



Osservare il corretto orientamento del connettore. Non applicare una forza eccessiva quando si esegue il collegamento in quanto si potrebbero danneggiare le connessioni.

→ Per il collegamento mediante un connettore di alimentazione di un cavo di rete per computer tradizionale, utilizzare un cavo adattatore speciale acquistato separatamente.

- Assicurarsi che il cavo non esca dai morsetti.
- Se necessario, fissare tutti i cavi con fascette in modo che non possano entrare nella ventola del computer.
- Chiudere l'alloggiamento del computer, collegare il computer e il monitor all'alimentazione e accendere tutti i dispositivi.
- Rimettere la batteria nel notebook e chiudere il suo alloggiamento.
- Se il computer/notebook non si avvia correttamente, spegnerlo immediatamente e controllare tutte le impostazioni e i cavi di collegamento.



Estrarre la spina prima di riaprire il computer o rimuovere la batteria del notebook.

Partizionamento e formattazione

- Il prodotto con l'SSD mSATA montato è riconosciuto dal computer come un SSD SATA o disco rigido SATA tradizionale. Non è necessario alcun driver.
- Come per un disco rigido convenzionale, è necessario il partizionamento o la formattazione, prima di poter memorizzare dati sull'SSD mSATA.
- Se si desidera avviare il sistema operativo dall'SSD mSATA, inserire il CD del sistema operativo nell'unità corrispondente del computer e installare il sistema operativo.

→ Per garantire il riavvio da un CD avviabile, in alcuni computer la sequenza di avvio deve essere modificata nel Setup/BIOS (prima avvio da CD, poi da disco rigido).

- Al riavvio da CD, Windows® riconosce l'unità e offre un'opzione per il partizionamento e la formattazione.

→ Per supportare la piena velocità dell'SSD mSATA, è necessario un sistema operativo con "Trim-Support" (da Windows® 7).

Si tratta di un comando speciale del controller SATA che viene utilizzato per contrassegnare i blocchi di dati non più utilizzati o inutilizzati. Ulteriori informazioni sono reperibili nelle istruzioni o sulla pagina del produttore dell'SSD mSATA utilizzato.

- Se l'SSD mSATA è utilizzato come unità aggiuntiva o esterna, è possibile eseguire il partizionamento e la formattazione mediante il pannello di controllo di Windows®.

Suggerimenti e indicazioni

- Eseguire regolarmente un backup dei dati.
- Per il funzionamento del prodotto non è necessario alcun driver. Il computer riconosce il prodotto con l'SSD mSATA installato come un disco rigido SATA o SSD SATA tradizionale.
- Come con SSD tradizionali, anche con SSD mSATA assicurarsi che resti un 20 - 30% di capacità di memoria.
- Ad esempio, quando si crea su un SSD mSATA da 30 GB una partizione singola da 30 GB, possono essere salvati solo circa 24 GB di dati, per non avere una forte riduzione della velocità di scrittura.
- Per ulteriori informazioni consultare Internet o la relativa manualistica.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Requisiti di sistema..... Windows® XP SP3 e superiore, Mac OS, Linux

Compatibile con..... SATA I, II, III

Condizioni di impiego..... da +5 °C fino +50 °C / 20 - 80% umidità relativa

Condizioni di conservazione..... da -25 °C fino +70 °C / 15 - 90% umidità relativa

Dimensioni (L x A x P)..... 98 x 7 x 70 mm

Peso..... 54 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_1015_01/SM