

Flangia - PTFIX-F - 3274060

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Flangia, con fissaggio ad avvitamento, Lunghezza: 28,6 mm, Larghezza: 8,6 mm, Altezza: 21,7 mm, Colore: grigio

I vantaggi

- ☒ Possibilità di marcatura semplificate

Dati commerciali

package_quantity	20
GTIN	4055626394152

Dati tecnici

Generalità

Colore	grigio
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	8,6 mm
Lunghezza	28,6 mm
Altezza	21,7 mm
Diametro foro	3,2 mm

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141120

Flangia - PTFIX-F - 3274060

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC001922
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>