


Segnamorsetti - UCT-TM 4 YE - 0828733

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm

I vantaggi

- ☒ I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
- ☒ Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
- ☒ Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
- ☒ Le schede offrono spazio per la scrittura
- ☒ La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

package_quantity	10
GTIN	4046356523493

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	10,5 mm
Larghezza (a)	3,6 mm
Altezza	4,76 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
---	-------------------

Generalità

Nota	Trasferimento termico siglabile
Colore	giallo
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale	PC
Materiale	PC
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	84
Numero di cartellini per riga	14
Conforme alla normativa RoHS	sì
Stampabilità	Trasferimento termico

Segnamorsetti - UCT-TM 4 YE - 0828733

Dati tecnici

Generalità

Stampabilità	Stampa a getto d'inchiostro
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato prova di resistenza allo strofinamento	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato	Controllo superato
Siglatura tipo di montaggio	Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Segnamorsetti - UCT-TM 4 YE - 0828733

Accessori

Caricatore

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 5146480



TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>