

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 20

La figura mostra una versione a 14 poli

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356796644

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	57,1 mm
Altezza	72,1 mm
Profondità	56 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammessa	60 V AC/DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
N. poli	20
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	A scelta

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 2

Numero collegamenti	1
N. poli	20
Passo	2,54 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
Norme/Disposizioni	IEC 60664
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

CSA ®

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Omologazioni

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessori

Cavo di sistema

VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - 2318541



VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - 2318554



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessori

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M - 2318567



VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - 2318570



VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - 2318583



VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M - 2318596



VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M - 2318606



VIP-CAB-FLK20-0,14/... - 2318619



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessori

FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 2296391



FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 2296401



FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 2296472



FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485



FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 2296498



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessori

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 2296508



FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK - 2296511



FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 2296524



FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 2296537



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Segnamorsetti non siglati

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessori

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Sistema di stampa


BLUEMARK X1 - 5147777



Disegni

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>