

# MG 140

Codice articolo: 145-1000-ESDN



## Benefits

- › Grande volume filtro per gas
- › Controllo elettronico filtrazione con funzione d'allarme
- › Impostazione variabile portata in volume
- › Sistema di filtrazione a tre stadi
- › Installazione semplice e rapida 4 ruote per un utilizzo flessibile
- › Alimentatore commutabile 100-240 V, per l'impiego a livello mondiale con tutte le reti di alimentazione elettrica
- › L'aspiratore può essere equipaggiato con filtri speciali per le più svariate applicazioni.
- › Nel caso di applicazioni con elevata necessità di filtrazione gas e particolato, come ad esempio saldatura, collanti ed aspirazione superfici, l'aspiratore MG 140 risulta straordinariamente adeguato.
- › L'unità mobile consente una semplice cambio tra le diverse postazioni di lavoro. Grazie al tele-comando, è possibile impostare il numero di giri della turbina e la funzione di allarme.



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	350 x 335 x 655
Dimensioni L x L x H (pollice)	13.77 x 13.18 x 25.78
Peso (ca) in kg	18
Tensione	110 - 240 V, 50/60 Hz
Potenza	100 W
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 50
Vuoto max.	---
Portata m <sup>3</sup> /h	140
Pre-filtro	Pre-filtro polvere fine F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorb)
Capacità max.	2 postazioni di lavoro
Interfaccia RS232 (Remote control)	1 x RS232 (TTL)
Interfaccia USB	---
WX compatibile	---