



TILTIX Inclinatori

ACS-080-2-D101-HE2-CW

POSITAL
FRABA



Dati generali

Applicazione	Controllo della Posizione a Doppio Asse e di Livellamento
Campo di Misura	$\pm 80^\circ$
Precisione	0,10°
Risoluzione	0,01°

Dati elettrici

Tensione di Alimentazione	10 - 30 VDC
Consumo di Corrente	$\leq 65 \text{ mA @ } 10 \text{ V DC}$, $\leq 60 \text{ mA @ } 24 \text{ V DC}$
EMC Emissione di Disturbi	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunità ai Disturbi	DIN EN 61000-6-2
Protetto da Inversione di Polarità	Sì
Corto Circuito di Protezione	Sì

Specifiche ambientali

Temperatura di Funzionamento	-30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F)
Temperatura di Immagazzinamento	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Gradiente di temperatura	0.004°/ K
Grado di Protezione	IP66/IP67
Resistenza agli Urti	$\leq 100 \text{ g}$ (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27)

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 02:09

POSITAL

FRABA



Resistenza alle Vibrazioni	1,5 mm (10 Hz - 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)
----------------------------	--

Dati meccanici

Materiale Involucro	Rinforzato con Fibra di PBT (Polibutilene Tereftalato)
Materiale Isolante	PUR (Polyurethane)
Peso	170 g (0.37 lb)

Dati meccanici

MTTF	350 years @ 40 °C
Certificati	CE

Interfaccia

Interfaccia	DeviceNet
Tempo di Assestamento	150 ms
Driver di Uscita	Desc
Velocità di Trasmissione	125 KBaud, 250 KBaud, 500 KBaud
Velocità di Trasmissione di Default	125 kBaud
Nodo ID Predefinito	63

Collegamento elettrico

Tipo di Connessione	Cavo 1 m
lunghezza del cavo	1 m [39"]
Sezione Cavo	0,14 mm ² / AWG 26
Materiale / Tipo	PVC
Diametro del Cavo	6 mm (0,24 in)
Raggio di Curvatura Minimo	46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione

Ciclo di vita del prodottoInfo

Ciclo di vita del prodottoInfo	Stabilito
--------------------------------	-----------

Piano Connection

SEGNALE	COLORE CAVO
Power Supply	Rosso
GND	Giallo
CAN High	Bianco
CAN Low	Marrone

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 02:09


POSITAL

FRABA



CAN GND	Verde
Not Connected	Blu
Not Connected	Grigio
Not Connected	Rosa
Shielding	Scudo

Dimension Drawing



[2D disegno](#)

Contatto



POSITAL
Contact Us

Data Sheet
Printed at 29-09-2017 02:09

POSITAL

FRABA



Tutte le misure in [pollici] mm. Questo disegno e le informazioni contenute sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.