

KERN HFC 3T-3

KERN

Compatta bilancia da gru destinata all'impiego in condizioni ambientali difficili oppure in spazi ristretti e limitati, con pratico terminale portatile



Display dimensioni	60×40 mm
Display altezza cifre	23 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	90×61×255 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	88×64×256 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	90 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	62 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	100 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	255 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	165 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	27 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	27 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	30 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	30 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	boccola in acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	metallo
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Visualizzazione capacità	✓
Funzionamento modulo radio	20 m
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da gru
Famiglia di prodotti	HFC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3000 kg
Divisione [d]	1 kg
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 2 kg
Risoluzione	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M3)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	10 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì

KERN HFC 3T-3



Compatta bilancia da gru destinata all'impiego in condizioni ambientali difficili oppure in spazi ristretti e limitati, con pratico terminale portatile

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	8

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 800 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, esterno 3,5 mm, interno 1,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria	3×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	40 h
Batteria capacità	1.800 mAh
Batteria tensione	3,6 V
Batteria - Peso singolo	229 g
Capacità della batteria (Wh)	6,48 Wh
Accumulatore	HFA-A01
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	30 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	505×405×125 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,2 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	5,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761144606
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

