

KERN CCS 1T-1U

KERN

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistema di conteggio
Famiglia di prodotti	CCS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Bilancia per quantità - Numero articolo	KFU 1500V20M
Bilancia di riferimento - Divisione [d]	100 mg
Bilancia di riferimento - numero articolo	CFS 6K0.1
Bilancia di riferimento - Portata [Max]	6 kg
Riproducibilità	0,0002 kg
Linearità	±
Bilancia per quantità - Riproducibilità	0,5 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M1)
Bilancia per quantità - Portata [Max]	1500 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0005 kg
Bilancia di riferimento - Linearità	200 mg
Bilancia di riferimento - Riproducibilità	100 mg
Bilancia per quantità - Linearità	1 kg

Bilancia per quantità - Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 kg
Bilancia per quantità - Divisione [d]	0,5 kg
Bilancia di riferimento - Carico decentrato a 1/3 [Max]	500 mg
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	kg lb
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio Alloy IP64

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni superficie di pesata (L×P)	840×1190 mm
Dimensioni superficie di pesata	840×1190 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	840×1190×90 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	metallo, laccato
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	1,5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di conversione	✓
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	15.000.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg

KERN CCS 1T-1U

KERN

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - display	IP23
Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	20

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Accumulatore	GAB-A04
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	70 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Numero di articolo per calibrazione DAKKS	962-130-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	4 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1355×510×450 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	46 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761162525
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

