


KERN EOC 60K-3L

KERN

Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	EOC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	30 kg; 60 kg
Divisione [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Riproducibilità	0,001 kg; 0,002 kg
Linearità	± 0,003 kg; 0,006 kg
Risoluzione	30.000, 30.000
Range di tara	60 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (F2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Linearizzazione in punti	3
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,05 kg; 0,1 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	kg g lb oz PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	8 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	16 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	110×35 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	500×400 mm
Dimensioni superficie di pesata	500×400 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	500×400×120 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio dolce
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	330 mm
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g

KERN EOC 60K-3L

KERN

Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
	off
	5 min
	30 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	15 min
	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min

Funzione di tara	manualmente (una e più volte)

Numero di tasti per il comando	7
--------------------------------	---

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V-240 V, 0.4 A
---	--------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1000 mA
---	---------------

Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
--------------------------------------	---------------------------

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

Batteria tempo di carica	100 h
--------------------------	-------

Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
--------------	-------------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	3 h
------------------------------	-----

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
------------------------	--------------------------

Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato
---------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-129
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	880×490×160 mm
--------------------------------	----------------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Peso netto ca.	9 kg
----------------	------

Peso lordo ca.	13 kg
----------------	-------

Peso di spedizione	13,8 kg
--------------------	---------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761192331
-----------------	---------------

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita
-----------------------	---------------------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

