



### IXARC Encoder Rotativo Assoluto

OCD-EM00B-1416-B06S-PRM



#### Interfaccia

Interfaccia	Ethernet Modbus TCP
Profilo	TCP/IP, UDP, Modbus TCP (IEC 61158)
Funzioni di Programmazione	Risoluzione, preset, complemento, modalità di trasmissione: la modalità polling, la modalità ciclica, cambiamento di stato
Caratteristiche	Caricatore all'avvio, Applet web
Velocità di Trasmissione	10 / 100 Mbit
Interfaccia Tempo Ciclo	≥ 10 ms

#### Uscite

Driver di Uscita	Ethernet
------------------	----------

#### Dati elettrici

Tensione di Alimentazione	10 - 30 VDC
Consumo di Corrente	≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC
Potenza Assorbita	≤ 2,5 W
Tempo di Accensione	< 250 ms
Protetto da Inversione di Polarità	Sì
Corto Circuito di Protezione	Sì
EMC Emissione di Disturbi	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunità ai Disturbi	DIN EN 61000-6-2
MTTF	134 anni @ 60 °C

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 05:09

# POSITAL

## FRABA



### Sensore

Tecnologia	Ottico
Risoluzione Mono Giro	16 bit
Risoluzione Multi Giro	14 bit
Multigirotto Tecnologia	Cambio meccanico (senza batteria)
Precisione (INL)	$\pm 0.0220^\circ$ (14 - 16 bit), $\pm 0.0439^\circ$ ( $\leq 13$ bit)
Codice	Binario

### Specifiche ambientali

Grado di Protezione (Albero)	IP66/IP67
Grado di Protezione (Involucro)	IP66/IP67
Temperatura di Funzionamento	0 °C (32 °F) - +60 °C (+140 °F)
Temperatura di Immagazzinamento	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Umidità	98%, non allo stato liquido

### Dati meccanici

Materiale Involucro	Acciaio
Rivestimento Involucro	Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina) + Pittura liquido
Flangia	Albero cavo aperto da un lato, $\varnothing$ 58 mm
Materiale di Flangia	Alluminio
Tipo Albero	Albero cavo aperto da un lato, profondità = 30 mm
Diametro dell'Albero	$\varnothing$ 6 mm (0.24")
Materiale Albero	Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303)
Inerzia del Rotore	$\leq 30$ gcm <sup>2</sup> [ $\leq 0.17$ oz-in <sup>2</sup> ]
Coppia di Attrito	$\leq 5$ Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)
Massima Velocità Meccanica	$\leq 3000$ 1/min
Resistenza agli Urti	$\leq 100$ g (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27)
Resistenza agli Urti Permanente	$\leq 10$ g (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29)
Resistenza alle Vibrazioni	$\leq 10$ g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)
Länge	106,7 mm (4.20")
Peso	515 g (1.14 lb)

### Collegamento elettrico

Orientamento del Collegamento	Radial
Connettore 1	M12, maschio, 5 pin, a-codifica

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 05:09



Connettore 2

M12, femmina, 4 pin, d-codificato

### Collegamento elettrico

Approval

CE + cULus listed, Industrial Control Equipment


Ciclo di vita del prodotto/Info

Stabilito

### Piano Connection

SEGNALE	CONNETTORE	CODICE PIN
Power Supply	Connector 1	1
Power Supply	Connector 1	2
GND	Connector 1	3
GND	Connector 1	4
PE	Connector 1	5
Tx+	Connector 2	1
Rx+	Connector 2	2
Tx-	Connector 2	3
Rx-	Connector 2	4

### Connector-View on Encoder



[2D disegno](#)

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 05:09



### Accessori

#### Connettori e cavi

10m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f  
2m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f  
5m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f  
2m PUR Cable, 4pin, D-Coded, m  
10m PUR Cable, 4pin, D-Coded, m  
10m PVC Cable, 4pin, D-Coded, m  
2m PVC Cable, 4pin, D-Coded, m  
5m PVC Cable, 4pin, D-Coded, m  
M12, 4pin D-Coded, Male  
M12, 5pin A-Coded, Female  
5m PUR Cable, 4pin, D-Coded, m  
More

Clamping Ring B15

### Contatto



POSITAL  
Contact Us

L'immagine e il disegno sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. Tutte le misure in [pollici] mm. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.