

KERN HFA 5T-3

KERN

Compatta bilancia da gru con display incorporato, utilizzabile anche per la misurazione della forza di trazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da gru
Famiglia di prodotti	HFA

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	5000 kg
Divisione [d]	2 kg
Riproducibilità	2 kg
Linearità	± 4 kg
Risoluzione	2.500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M3)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	60 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	acciaio inossidabile rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	60×36 mm
Display altezza cifre - cifra più piccola	2 mm
Display altezza cifre	23 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	90×61×255 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	90 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	62 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	100 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	255 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	165 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	30 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	30 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	30 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	30 mm
Materiale alloggiamento	acciaio
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale alloggiamento del display	acciaio
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Pesate sottobilancia	No
Visualizzazione capacità	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	5 min 30 min 15 min

KERN HFA 5T-3

KERN

Compatta bilancia da gru con display incorporato, utilizzabile anche per la misurazione della forza di trazione

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 800 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, esterno 3,5 mm, interno 1,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria	3×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	30 h
Batteria capacità	1.800 mAh
Batteria tensione	3,6 V
Batteria - Peso singolo	79 g
Capacità della batteria (Wh)	6,48 Wh
Accumulatore	HFA-A01
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	15 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	30 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	395×325×125 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	4,91 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761144569
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

