

KERN KXP 150V20LM

KERN

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Piattaforma
Famiglia di prodotti	KXP-V20-IP65

Sistema di misura	
Portata [Max]	60 kg; 150 kg
Divisione [d]	5 g
Peso minimo [Min]	400 g; 1 kg
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Design	
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	650×500 mm
Dimensioni superficie di pesata	650×500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	654×500×140 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Lunghezza cavo	3 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	10 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni	
Protetta IP - unità completa	IP65 (cella di carico)
Protetta IP - cella di carico	IP65

Omologazione

Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Divisione di verifica [e]	20 g; 50 g

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-229
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	610×750×235 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	34 kg
Peso lordo ca.	36 kg
Peso di spedizione	34,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761151772
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY

